

Brenham™ | K-1999-4

Lavabo de salle de bain commercial au mur ou sur bras-support dissimulé, avec trous pour robinet traditionnel de 4 po et voile

Fonctionnalités

- Trous de robinet traditionnel de 4 po (102 mm).
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein
- Comprend le support mural
- La combinaison se compose de la cuvette et du cache-siphon



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	4" (102 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	14-3/8" (365 mm)
Largeur du bassin:	12-5/16" (313 mm)
Profondeur du bassin:	4-9/16" (115 mm)

Matériel


- Porcelaine vitrifiée

Articles combinés inclus


- K-1997-4 Lavabo de salle de bain commercial au mur ou sur bras-support dissimulé, avec trous pour robinet traditionnel de 4 po
- K-1998 Gaine



Concealed Arm Hole Location



Standard Installation



Recommended ADA/TAS Installation

Recommended ADA/TAS installation:		
	ADA and TAS	Children's Environment ADA and TAS Ages 6-12 yrs
A	34" (864 mm)	31" (787 mm)
B	27" (686 mm)	24" (610 mm)
C	11" (279 mm)	11-1/16" (281 mm)
D	9" (229 mm)	9-1/16" (230 mm)
E	8" (203 mm)	8-1/16" (205 mm)

Installation

- Au mur
- Prépercé pour installation du support de bras dissimulé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

