

Honesty® | K-20004

Bec de baignoire au mur

Fonctionnalités

- Bec sans inverseur avec raccord de 1/2 po NPT ou emboîtable
- Complète les robinets et accessoires Honesty.
- Robinetterie de poignées vendue séparément
- S'agence à d'autres produits de la collection Honesty



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6-9/16" (167 mm)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-26636 Crochet à peignoir

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-26633 Porte-serviette de 18 po

K-26634 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-26635 Porte-serviette de 12 po


K-26637 Bras porte-serviette

K-26638 Porte-papier hygiénique pivotant

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Bec à emboîter, tube 5/8 po DE doit s'étendre jusqu'à 141 mm (5 9/16 po) au-delà du mur fini.

