

Kingston™ | K-2005-R

Lavabo de salle de bain au mur/bras-support dissimulé, 21 1/4 x 18 1/8 po, avec trous pour robinet traditionnel de 4 po et trou pour distributeur de savon à droite

Fonctionnalités

- Fabriqué au moyen de matériaux de qualité supérieure qui résistent à une utilisation intensive.
- 21-1/4 po (540 mm) x 18-1/8 po (460 mm)
- Robinet vendu séparément
- Comprend le support mural
- Comprend un trou pour distributeur de savon à droite
- Conforme à l'ADA si installé avec le drain excentré K-13885



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	4
Taille du ou des trous du robinet:	1-1/4" (32 mm)
Centre(s):	4" (102 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Taille du trou pour savon/lotion:	1-1/4" (32 mm)
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	16" (406 mm)
Largeur du bassin:	10" (254 mm)
Profondeur du bassin:	10-1/8" (257 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée


Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

