

Betello® | K-20148

Cuvette de toilette allongée avec siphon à jupe

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage
- La technologie de chasse d'eau à tourbillon Revolution 360® produit un tourbillon puissant afin de garder la cuvette propre plus longtemps
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- Siphon émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- La technologie CleanCoat™ empêche la formation de tartre et de taches minérales, afin de faciliter le nettoyage
- Se combine avec le réservoir K-20203/-RA ou K-20204 pour créer une toilette K-20197/-RA Betello™ ou K-20198 Betello™ ContinuousClean complète
- Le système d'installation breveté ReadyLock®, une solution simple pour les toilettes à siphon à jupe, permet d'économiser du temps et d'éviter les tracas, et élimine le besoin de percer le plancher pour une plomberie brute standard de 305 mm (12 po)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

EPA WaterSense®

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Révolution 360
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	9-3/8" x 7-3/16" (238 mm x 183 mm)

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-20203 Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse

K-20203-RA Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse

K-20204 Réservoir de toilette avec ContinuousClean XT, 1,28 gal/chasse

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.

This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
 - Trousses de plomberie brute de 10 et 14 po (254 mm et 356 mm) également disponibles
 - Siège vendu séparément
-

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

