

Betello® | K-20198

Toilette allongée deux pièces ContinuousClean XT avec siphon à jupe, 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- Design deux pièces
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage
- Fonctionne avec n'importe quelle tablette de nettoyage de cuvette de toilette blanche. Les tablettes durent plus d'un an avec le système ContinuousClean
- La technologie de chasse d'eau à tourbillon Revolution 360® produit un tourbillon puissant afin de garder la cuvette propre plus longtemps
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Siphon émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Facultatif : utilise deux piles AAA (comprises) pour alimenter la lampe témoin du système à DEL
- La cartouche AquaPiston® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
- Le système d'installation breveté ReadyLock®, une solution simple pour les toilettes à siphon à jupe, permet d'économiser du temps et d'éviter les tracas, et élimine le besoin de percer le plancher pour une plomberie brute standard de 305 mm (12 po)
- Levier de déclenchement à gauche



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-26801 Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™

K-8298 Siège de toilette pour bidet allongé

K-5383 Plomberie brute de siphon dissimulé complet et système de raccord, 10 po

K-5381 Plomberie brute de siphon dissimulé complet et système de raccord, 14 po

K-21261-L Levier de déclenchement à gauche

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	AquaPiston, Révolution 360
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	9-3/8" x 7-3/16" (238 mm x 183 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	6-5/16" (160 mm)

Articles combinés inclus

- K-20204 Réservoir de toilette avec ContinuousClean XT, 1,28 gal/chasse
- K-20148 Cuvette de toilette allongée avec siphon à jupe





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Trousses de plomberie brute de 10 et 14 po (254 mm et 356 mm) également disponibles
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

