

Betello® | K-20203

Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Se combine à la cuvette K-20148 pour créer une toilette K-20197 Betello™ complète
- Autres options offertes : Réservoir de toilette Betello avec ContinuousClean - K-20204
- La cartouche AquaPiston® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
- Le modèle de cartouche facile à purger nécessite moins de force à actionner qu'un clapet de 3 po (76 mm) et possède 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions causant l'usure, la déchirure, le rétrécissement et l'enflure.
- Levier de déclenchement à gauche



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

EPA WaterSense®

Informations techniques

Plomberie brute: Non applicable"

Type de chasse d'eau: AquaPiston

Débit de la chasse d'eau: 1.28 gpf (4.8 lpf)

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-20148 Cuvette de toilette allongée avec siphon à jupe

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.

This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Installation

- Tuyau d'alimentation vendu séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

