

Iron Plains® | K-20213-W

Lavabo de salle de bain en surface/encastré/en sous-surface ovale de 33 po, avec surface inférieure peinte en White

Fonctionnalités

- Cuvette ovale allongée
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Drain de trop-plein



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | | |
|---|----|----------|
|  | 0 | White |
|  | FF | Sea Salt |



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	31-3/16" (792 mm)
Largeur du bassin:	13-13/16" (351 mm)
Profondeur du bassin:	4-11/16" (120 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
- Dessous peint de couleur White.

Produits et accessoires recommandés



K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Recommended ADA Installation



Installation

- En surface, encastré ou en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

