

Greenwich™ | K-2030

Lavabo de salle de bain au mur/bras-support dissimulé, 20 3/4 x 18 1/4 po, avec trous pour robinet déployé

Fonctionnalités

- Fabriqué au moyen de matériaux de qualité supérieure qui résistent à une utilisation intensive.
- 20 3/4 po L x 18 1/4 po La
- Robinet vendu séparément
- Comprend le support mural



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	10" (254 mm)
Largeur du bassin:	15" (381 mm)
Profondeur du bassin:	11-1/8" (283 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur
- Prépercé pour installation du support de bras dissimulé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

