

Pinoir® | K-2035-8

Lavabo de salle de bain ovale au mur 22 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein
- La combinaison se compose de la cuvette et du cache-siphon



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|--------|
| 0 | White |
| 47 | Almond |



Codes/normes

Conforme à l'OBC et l'ADA lorsqu'installé en respectant ces exigences normatives.

ADA OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1
ADA
ICC/ANSI A117.1
OBC

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	18" (457 mm)
Largeur du bassin:	12" (305 mm)
Profondeur du bassin:	6" (153 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Articles combinés inclus

- K-2057 Gaine de lavabo de salle de bain
- K-2028-8 Lavabo de salle de bain ovale au mur 22 po


Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-7605-P Paire de tuyaux d'alimentation à angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt, poignée en croix et tuyau vertical recuit
- K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po
- K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

