

Soho® | K-2054-NL

Lavabo de salle de bain au mur/bras-support dissimulé, 20 x 18 po, avec trous pour robinet traditionnel de 4 po et trou pour distributeur de savon à gauche

Fonctionnalités

- Fabriqué au moyen de matériaux de qualité supérieure qui résistent à une utilisation intensive.
- 20 po (508 mm) x 18 po (457 mm)
- Trou à centres de 4 po
- Avec trop-plein scellé et trou pour distributeur de savon à gauche



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	4
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	4" (102 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Taille du trou pour savon/lotion:	1-1/4" (32 mm)
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	18" (457 mm)
Largeur du bassin:	13" (330 mm)
Profondeur du bassin:	5-7/8" (149 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée


Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte





Installation

- Au mur
- Prépercé pour installation du support de bras dissimulé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Si un support de bras est utilisé, choisissez un distributeur de savon avec un diamètre de tige de 25 mm (1 po) maximum pour éviter toute interférence avec le support de bras.

Utilisez un distributeur de savon avec une longueur de tige appropriée pour traverser l'épaisseur de lavabo de 105 mm (4-1/8 po).

