

Artifacts™ | K-21000-B

Baignoire autoportante de 66 1/8 po x 32 1/2 po

Fonctionnalités

- Conception autoportante pour un centre d'attraction percutant dans votre salle de bains
- Soutien lombaire intégral à chaque extrémité
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- Se coordonne avec les robinets et accessoires Artifacts



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 96 Biscuit



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	48-15/16" x 24-3/4" (1243 mm x 629 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	58-11/16" x 27-13/16" (1491 mm x 706 mm)
Profondeur de l'eau:	14-3/8" (366 mm)
Capacité en eau:	69 gal (261.2 L)
Charge minimale au sol:	90 lbs/ft²
Poids:	389.5 lbs (176.7 kg)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
- Extérieur peint couleur Biscuit

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte





Produits et accessoires requis

- K-7159 Drain de baignoire escamotable de 1 1/2 po pour les installations de baignoires autoportantes au-dessus et à travers le sol
 - K-204 Pied à griffe et à balle
- ou
- K-7159 Drain de baignoire escamotable de 1 1/2 po pour les installations de baignoires autoportantes au-dessus et à travers le sol
 - K-20027 Base de bain pour baignoire autoportante

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Autoportantes

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

