

Farmstead® | K-21103-2HP5

Évier de cuisine champêtre simple pour poste de travail, installation sur surface/au mur, 45 po

Fonctionnalités

- Fini de dessous peint en Black
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Deux trous de robinet
- Tablier intégral et dossier
- Comprend une planche à découper en noyer, une grille polyvalente, un support utilitaire, un support utilitaire avec bac de trempage, des supports d'évier gauche/droit ainsi qu'un porte-serviette



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	2
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	41-1/4" (1048 mm)
Largeur du bassin:	21-5/8" (549 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)

Matériel

- Fini émaillé résistant à l'acide
- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-21104 Pieds contemporains

K-21105 Pieds transitionnels

K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



Installation

- Montage sur surface avec cabinet personnalisé ou au mur avec les pieds K-21104 ou K-21105 assortis (vendus séparément)
-

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

