

Pennington® | K-2196-8

Lavabo de salle de bain encastré ovale, 20 1/4 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	16" (406 mm)
Largeur du bassin:	11" (279 mm)
Profondeur du bassin:	7" (178 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains



K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

