



Conical Bell® | K-2200

Lavabo de salle de bain en surface rond, 16 1/4 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Cuvette ronde
- Sans trop-plein

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ HV Bouclé Tweed



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage: 1-3/4" (44 mm)

Configuration du bassin: Bol simple

Longueur du bassin: 15-5/16" (389 mm)

Largeur du bassin: 15-5/16" (389 mm)

Profondeur du bassin: 4-3/8" (111 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-7114 Drain mécanique Premier, exposée, sans trop-plein

K-7129 Drain à grille pour lavabo de salle de bain sans trop-plein



K-9018 Siphon en P ajustable avec long tuyau de sortie, 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Le produit ne contient pas de trop-plein.

* Le bec doit avoir une longueur minimale de 127 mm (5 po) pour permettre un dégagement adéquat dans le lavabo de salle de bain lorsqu'il est installé avec l'axe central comme illustré.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

