

Graze® | K-22065

Robinet d'évier de bar à poignée unique

Fonctionnalités

- Le bec pivotant offre une meilleure diffusion dans l'évier pour faciliter la préparation et le nettoyage des aliments
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- La poignée à levier unique permet de régler facilement la température de l'eau.
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Bec pivotant à arche élevée avec rotation à 155 degrés offrant un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets, le refroidissement des bouteilles et le nettoyage



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
VS	Vibrant Stainless
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 8-1/8" (206 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement


Produits et accessoires recommandés

1375132 Kit d'aérateur

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface
- À un trou
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

