

Graze® | K-22066

Robinet remplisseur mural

Fonctionnalités

- Le bec battant articulé sur 360° offre un dégagement supérieur pour remplir les casseroles sur la cuisinière.
- Le bec pivotant offre une meilleure diffusion dans l'évier pour faciliter la préparation et le nettoyage des aliments
- Débit maximum de 12,1 l/min (3,2 gal/min) à 4,14 bar (60 lb/po²)
- Poignée à levier unique avec arrêt par le levier principal.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
VS	Vibrant Stainless
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 3-9/16" (91 mm)

Débit

Débit du robinet: 3.2 gpm (12.1 l/min)


Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Garantie

Visitez le site *Web* pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

