

Graze® | K-22067

Remplisseur à montage en surface

Fonctionnalités

- Le bec battant articulé sur 360° offre un dégagement supérieur pour remplir les casseroles sur la cuisinière.
- Le bec pivotant offre une meilleure diffusion dans l'évier pour faciliter la préparation et le nettoyage des aliments
- Débit maximum de 12,1 l/min (3,2 gal/min) à 4,14 bar (60 lb/po²)
- Poignée à levier unique avec arrêt par le levier principal.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| VS | Vibrant Stainless |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI/CAN 372

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 3-9/16" (91 mm)

Débit

Débit du robinet: 3.2 gpm (12.1 l/min)


Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Tuyau d'alimentation non compris. Nécessite un tuyau d'alimentation flexible avec écrou à compression de 3/8 po et écrou NPSM 1/2-14

