

Caxton® | K-2211-G

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface, 21 1/4 po, avec surface inférieure émaillée, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Cuvette ovale avec surface inférieure émaillée
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Sans trop-plein



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	19" (483 mm)
Largeur du bassin:	15" (381 mm)
Profondeur du bassin:	5-7/8" (149 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains






K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,
1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site www.kohler.com ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

