

## Caxton® | K-2211

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface, 21 1/4 po

### Fonctionnalités

- Cuvette ovale avec surface inférieure non émaillée
- Drain de trop-plein
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Dessous non émaillé



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |             |
|----|-------------|
| 0  | White       |
| 96 | Biscuit     |
| 7  | Black Black |



## Codes/normes

*Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.*

ADA

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

## Informations techniques

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Avec trop-plein:              | Oui             |
| Diamètre du trou de drainage: | 1-3/4" (44 mm)  |
| Configuration du bassin:      | Bol simple      |
| Longueur du bassin:           | 19" (483 mm)    |
| Largeur du bassin:            | 15" (381 mm)    |
| Profondeur du bassin:         | 5-7/8" (149 mm) |

## Matériel

- Porcelaine vitrifiée

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains






K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,  
1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Installation

- En sous-surface

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site [www.kohler.com](http://www.kohler.com) ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

