



Ladena® | K-2215

Lavabo de salle de bain rectangulaire en sous-surface Ladena®, 23 1/4 po

Fonctionnalités

- Cuvette rectangulaire au fond courbé
- Drain de trop-plein
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 22:31 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	27" (686 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	20-5/8" (524 mm)
Largeur du bassin:	13-11/16" (348 mm)
Profondeur du bassin:	6-1/2" (165 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains




K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





**Marble
Installation**



**Wood
Installation**

Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Le schéma du produit est basé sur le siphon en P réglable K-8998 avec un embout de 25 mm (1 po) apparent.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site www.kohler.com ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

