

Purist® | K-22166

Douchette à quatre fonctions, 9,4 l/min (2,5 gal/min)

Fonctionnalités

- La pomme de douche et la douchette multifonction sont dotées chacune de pulvérisateurs sophistiqués, afin d'offrir trois expériences de douche : diffusion large, massage puissant et pulvérisation soyeuse
- Le jet intégral produit une pulvérisation englobante pour une utilisation quotidienne.
- Jet de massage à pulsations ciblant les muscles endoloris afin de soulager les maux et les douleurs
- Le jet soyeux produit un effet dense et luxueux parfait pour le rinçage
- La mini-manette permet de passer doucement d'un jet à l'autre
- La combinaison d'équilibre, de poids, de prise et d'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximal de 2,5 gal/min (9,5 l/min)
- Nécessite le tuyau de douche K-8593, K-9514, K-98360, K-98359, K-45981 ou K-45982 (vendu séparément)
- S'agence bien avec les robinets et accessoires Purist®, Stillness® et Composed®
- Doté d'un système d'arrêt non positif : mode pause économiseur d'eau et pour réduire temporairement le débit
- La fonction de pause interrompt temporairement le débit pour économiser l'eau pendant que vous vous savonnez, vous rasez ou vous lavez les cheveux.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

IMPORTANT : Ce produit est conforme à la loi américaine sur les personnes handicapées (ADA) et à la norme ICC A117.1 (en particulier la section 608.5) s'il est correctement installé avec un adaptateur permettant une fermeture non positive. Veuillez consulter l'adaptateur de tuyau pour douchette KOHLER Statement® ADA dans la section des produits recommandés.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la douchette: 2.5 gpm (9.5 l/min)

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet



Produits et accessoires requis

- K-9514 Tuyau de douche métallique, 60 po
- ou
- K-98359 Tuyau de douche lisse, 60 po
- ou
- K-45982 Tuyau flexible rubané, 60 po
- ou
- K-8593 Tuyau de douche métallique, 72 po
- ou
- K-98360 Tuyau de douche lisse, 72 po
- ou
- K-45981 Tuyau flexible rubané, 72 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Support ou glissière requis pour l'installation murale
- Support de montage en surface requis pour l'installation en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les codes de plomberie exigent qu'un reniflard atmosphérique (comme le modèle K-9660 de Kohler) soit installé en ligne avec les douchettes. Consulter les agents de plomberie locaux compétents.

