

Purist® | K-22178-G

Trousse de douchette à quatre fonctions de 30 po, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- Comprend une douchette multifonction Purist® de 1,75 gal/min, un tuyau en métal de 60 po, une glissière de 28 po et une quincaillerie de glissière contemporaine
- La pomme de douche et la douchette multifonction sont dotées chacune de pulvérisateurs sophistiqués, afin d'offrir trois expériences de douche : diffusion large, massage puissant et pulvérisation soyeuse
- Le jet intégral produit une pulvérisation englobante pour une utilisation quotidienne.
- Jet de massage à pulsations ciblant les muscles endoloris afin de soulager les maux et les douleurs
- Le jet soyeux produit un effet dense et luxueux parfait pour le rinçage
- La mini-manette permet de passer doucement d'un jet à l'autre
- La combinaison d'équilibre, de poids, de prise et d'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximum de 6,6 l/min (1,75 gal/min).
- La glissière comprend des supports de montage réglables pour une flexibilité d'installation
- S'agence bien avec les robinets et accessoires Purist®, Stillness® et Composed®
- Doté d'un système d'arrêt non positif : mode pause économiseur d'eau et pour réduire temporairement le débit
- La fonction de pause interrompt temporairement le débit pour économiser l'eau pendant que vous savonnez, vous rasez ou vous lavez les cheveux.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

IMPORTANT : Ce produit est conforme à la loi américaine sur les personnes handicapées (ADA) et à la norme ICC A117.1 (en particulier la section 608.5) s'il est correctement installé avec un adaptateur permettant une fermeture non positive. Veuillez consulter l'adaptateur de tuyau pour douchette KOHLER Statement® ADA dans la section des produits recommandés.



ADA

ASME A112.18.1/CSA B125.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la pomme de douche: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

IMPORTANT! La glissière doit être montée sur les supports du pan à colombages dans les emplacements de fixation du haut et du bas. Les dispositifs d'ancrage mural en plastique ne supporteront pas la glissière. Ne pas utiliser et ne pas dépendre de dispositifs d'ancrage mural en plastique pour attacher la glissière.

Les codes de plomberie pourraient exiger l'installation d'un brise-vide atmosphérique en ligne sur les douchettes. Consultez les codes locaux.

