

Purist® | K-22181-G

Trousse de douche, 6,6 l/min (1,75 gal/min)

Fonctionnalités

- Des ensembles de douche à haute performance offrent une fonctionnalité accrue et simplifient le processus de commande
- Comprend une douchette, une pomme de douche, un tuyau de douchette de 60 po, un bras de douche avec inverseur, une glissière de 30 po et la robinetterie Rite-Temp® Purist®
- Poignée à levier unique permettant d'ouvrir/fermer l'eau et de régler la température en une seule opération
- La pomme de douche multifonction dotée d'un pulvérisateur avancé offre trois expériences de douche : diffusion complète, massage à pulsations et pulvérisation soyeuse
- La douchette multifonction dotée d'un pulvérisateur avancé offre trois expériences de douche : diffusion complète, massage à pulsations et pulvérisation soyeuse
- La mini-manette permet de passer doucement d'un jet à l'autre
- Bras de douche comprenant un inverseur qui permet de dévier facilement l'écoulement entre la pomme de douche et la douchette
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximum de 6,6 l/min (1,75 gal/min).
- S'agence bien avec les robinets, les accessoires et les composants de douche Purist pour compléter l'harmonie de votre salle de bains
- Nécessite le robinet à pression autorégulée Rite-Temp® (vendu séparément)
- Doté d'un système d'arrêt non positif : mode pause économiseur d'eau et pour réduire temporairement le débit



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la pomme de douche: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vanne requise : Robinet à pression autorégularisée

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-8304 Series Rite-Temp® Ensemble robinet et cartouche

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet

- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

ou


- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet (QTY 2)

- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

Garantie

Visitez le site [Web](#) pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

IMPORTANT! La glissière doit être montée sur les supports du pan à colombages dans les emplacements de fixation du haut et du bas. Les dispositifs d'ancrage mural en plastique ne supporteront pas la glissière. Ne pas utiliser et ne pas dépendre de dispositifs d'ancrage mural en plastique pour attacher la glissière.

Les codes de plomberie pourraient exiger l'installation d'un brise-vide atmosphérique en ligne sur les douchettes. Consultez les codes locaux.

Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural.

AVIS : Risque d'endommagement du produit. Les vis longues, pour l'installation de la garniture, peuvent

endommager le robinet K-2971-KS. Consultez le guide d'installation des garnitures pour vérifier si la trousse d'installation pour mur mince (88526) est nécessaire.

