

Brazn® | K-22378

Toilette monopièce allongée compacte à siphon dissimulé, à chasse double

Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette allongée compacte offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'une cuvette à devant arrondi
- Hauteur standard
- Chasse d'eau double offrant un choix entre 3 ou 4,8 l/chasse (0,8 ou 1,28 gal/chasse)
- Levier de chasse à gauche Polished Chrome
- Siphon émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Le siphon complètement dissimulé facilite le nettoyage
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Brazn



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- 0 White
- HB1 Honed Black



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

ASME A112.19.14

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

Produits et accessoires recommandés

1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette

1362736 Trousse de plaque de montage, fil exposé

K-39524-L Levier de déclenchement à gauche

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	0.8 or 1.28 gpf (3 or 4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2" (51 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	7-1/2" x 5-1/4" (191 mm x 133 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	6-3/16" (157 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	15 psi (103.4 kPa)
Débit minimal:	1 gpm (3.8 l/min)





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Tuyau d'alimentation vendu séparément
- Requiert la plaque d'installation pour siège chauffant (vendue séparément)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

