

Memoirs® Classic | K-2258-8

Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire, 27 1/4 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette rectangulaire raffinée
- Drain de trop-plein
- La combinaison se compose de la cuvette et de la colonne
- La combinaison se compose de la cuvette et de la colonne
- S'agence aux autres produits de la collection Memoirs



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
58	Thunder Grey
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-1/4" (32 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	32" (813 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	18" (457 mm)
Largeur du bassin:	15" (381 mm)
Profondeur du bassin:	7-3/16" (183 mm)

Matériel

- Argile réfractaire

Articles combinés inclus

- K-2259-8 Cuvette de lavabo de salle de bain sur colonne/table console avec trous de robinet déployé de 8 po
- K-2267 Colonne de lavabo de salle de bain

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-7605-P Paire de tuyaux d'alimentation à angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt, poignée en croix et tuyau vertical recuit


K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site *Web* pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Colonne de lavabo

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

