

Artifacts® | K-22653-PE01

Luminaire suspendu 4 po

Fonctionnalités

- Complète les robinets et accessoires Artifacts.
- Un design polyvalent qui comprend un abat-jour givré entouré d'un abat-jour en verre transparent.
- Pour un look rétro, retirez le verre givré facultatif et ajoutez une ampoule Edison à culot moyen E26 (vendue séparément).
- Pour un éclairage doux, utilisez une ampoule à culot moyen E26 de type B avec l'abat-jour givré (ampoule vendue séparément).
- Un cordon de 2,3 m (7,5 pi) offre de nombreuses options de hauteur.
- La lumière est modulable lorsqu'agencée à un gradateur avec ampoules compatibles



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

SNL	Polished Nickel
TTL	Titanium
BNL	Brushed Nickel
CPL	Polished Chrome
BLL	Matte Black
2GL	Brushed Moderne Brass
AFL	French Gold
BVL	Brushed Bronze



Codes/normes

UL 1598
CSA C22.2 No. 250.0
cETL Listed
ETL Listed

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de lumières:	1
Type d'éclairage:	À base de douilles
Type de prise:	Moyen E-26
Nombre d'abat-jour:	2
Type de suspension:	Cordon
Hauteur:	12-5/16" (312 mm) - 129-7/8" (3299 mm)

Matériel

- Conçu avec des matériaux de qualité, complété par un processus de fini minutieux
- Finitions robustes conçues pour durer et se coordonner aux finitions des robinets de KOHLER.

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Service électrique requis


Un circuit spécialisé requis.

Luminaires: 120 V, 0.333 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Capacité de la douille: 60 Hz, 40 W, 450 Lumens





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

