

Artifacts® | K-22654-PE01

Luminaire suspendu réglable 4 po

Fonctionnalités

- Complète les robinets et accessoires Artifacts.
- Un design polyvalent qui comprend un abat-jour givré entouré d'un abat-jour en verre transparent.
- Pour un look rétro, retirez le verre givré facultatif et ajoutez une ampoule Edison à culot moyen E26 (vendue séparément).
- Pour un éclairage doux, utilisez une ampoule à culot moyen E26 de type B avec l'abat-jour givré (ampoule vendue séparément).
- Un cordon de 2,3 m (7,5 pi) offre de nombreuses options de hauteur.
- La lumière est modulable lorsqu'agencée à un gradateur avec ampoules compatibles



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- SNL Polished Nickel
- CPL Polished Chrome



Codes/normes

UL 1598
 CSA C22.2 No. 250.0
 cETL Listed
 ETL Listed

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de lumières:	1
Type d'éclairage:	À base de douilles
Type de prise:	Moyen E-26
Nombre d'abat-jour:	2
Type de suspension:	Poulie réglable
Hauteur:	18-1/2" (470 mm) - 138-1/2" (3518 mm)

Matériel

- Conçu avec des matériaux de qualité, complété par un processus de fini minutieux
- Finitions robustes conçues pour durer et se coordonner aux finitions des robinets de KOHLER.

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Service électrique requis


Un circuit requis.

Luminaires: 120 V, 0.333 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Capacité de la douille: 60 Hz, 40 W, 450 Lumens





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

