



Kathryn® | K-2297-G

Lavabo de salle de bain en sous-surface, rectangulaire, avec surface inférieure émaillée, 24 po

Fonctionnalités

- Cuvette rectangulaire
- Surface inférieure émaillée se coordonnant à merveille pour les installations sur comptoir.
- Drain de trop-plein
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Se coordonne aux autres produits de la collection Kathryn



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	21-3/8" (543 mm)
Largeur du bassin:	13-1/8" (333 mm)
Profondeur du bassin:	4-7/8" (123 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés



K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Recommended ADA Installation



Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

Sélectionnez un robinet avec une portée du bec minimale de 4 5/8 po (117 mm). Reportez-vous aux dimensions de plomberie brute du robinet pour vous assurer que le bec atteindra la bordure du lavabo de salle de bain dans la cuvette.

