



Compass® | K-2298

Lavabo de salle de bain rond encastré/en sous-surface de 13 1/4 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Conception ronde et compacte
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 22:32 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage: 1-3/4" (44 mm)

Configuration du bassin: Bol simple

Longueur du bassin: 10-5/8" (270 mm)

Largeur du bassin: 10-5/8" (270 mm)

Profondeur du bassin: 5" (127 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains



K-9018 Siphon en P ajustable avec long tuyau de sortie, 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





	A
Drop-in	4-3/8" (137 mm)
Under-mount (shown)	4-3/8" (137 mm)

Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Le bec doit avoir une longueur minimale de 114 mm (4 1/2 po) pour permettre un dégagement suffisant dans le lavabo de salle de bain
Le support de cuvette fourni pour une installation en sous-surface nécessite une épaisseur de comptoir minimale de 25 mm (1 po). L'installateur doit fournir la quincaillerie pour des comptoirs plus minces.

