

## Reach® | K-23188-HC

Toilette allongée monopièce compacte à cordon dissimulé et à siphon dissimulé, à chasse double.

### Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette allongée compacte offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'une cuvette à devant arrondi
- Hauteur standard
- L'actionneur à chasse double à installation sur surface permet de choisir entre 0,8 ou 1,28 gal/chasse (3,0 ou 4,8 l/chasse)
- Siphon émaillé de 2 po (51 mm)
- Le siphon complètement dissimulé facilite le nettoyage
- La conception de cordon dissimulé dissimule les cordons de siège de bidet (siège de bidet vendu séparément)
- Option offerte : Reach Curv avec cordon apparent (K-23188)
- Comprend un tuyau d'entrée d'eau de bidet



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

0 White



## Codes/normes

*Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.*

*Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.*



ASME A112.19.2/CSA B45.1

ASME A112.19.14

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

## Informations techniques

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Plomberie brute:                 | Standard 12" (305 mm)             |
| Type de chasse d'eau:            | Class Five                        |
| Débit de la chasse d'eau:        | 0.8 or 1.28 gpf (4.8 lpf)         |
| Forme de la cuvette:             | Allongée                          |
| Trous de fixation du siège:      | 5-1/2" (140 mm)                   |
| Sortie d'évacuation:             | Plancher                          |
| Taille du siphon:                | 2" (51 mm)                        |
| Type de siphon:                  | À siphon dissimulé                |
| Taille de la surface de l'eau:   | 7-3/4" x 5-3/4" (197 mm x 146 mm) |
| Du rebord à la surface de l'eau: | 5-13/16" (148 mm)                 |

## Exigences en matière de pression et d'alimentation

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Pression de débit minimale: | 15 psi (103.4 kPa) |
| Débit minimal:              | 1 gpm (3.8 l/min)  |

## Produits et accessoires recommandés

1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette

K-28821 Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

K-8298-CR Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande


K-26132-CSP Siège de toilette pour bidet allongé

K-39525-L Levier de déclenchement à gauche

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Tuyau d'alimentation vendu séparément
- Siège vendu séparément

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

