

Damask® | K-23339-PE01

Luminaire suspendu 4 po

Fonctionnalités

- Inspirée des références historiques, cette collection d'éclairage est complexe et moderne en même temps
- Elle convient au salon, à la salle à manger et à la cuisine, ce qui vous permet de créer une décoration esthétique et cohérente dans l'ensemble de votre maison.
- La douille Candelabra (E12) fonctionne mieux avec des ampoules de type G ou T (vendues séparément)
- Un cordon de 3,1 m (10 pi) offre de nombreuses options de hauteur
- Quincaillerie d'installation comprise



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 BGL Moderne Brushed Gold



Codes/normes

UL 1598
CSA C22.2 No. 250.0
cETL Listed
ETL Listed

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de lumières:	1
Type d'éclairage:	À base de douilles
Type de prise:	Candélabre E-12
Nombre d'abat-jour:	1
Type de suspension:	Cordon
Hauteur:	15-5/16" (389 mm) - 135-5/16" (3437 mm)

Matériel

- Conçu avec des matériaux de qualité, complété par un processus de fini minutieux
- Finitions robustes conçues pour durer et se coordonner aux finitions des robinets de KOHLER.

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Service électrique requis


Un circuit requis.

Luminaires: 120 V, 0.333 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Capacité de la douille: 60 Hz, 60 W, 450 Lumens





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

