

Memoirs® Stately | K-2344-4

Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire de 25 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet traditionnel de 4 po (102 mm).
- Élegante cuvette rectangulaire
- Drain de trop-plein
- La combinaison se compose de la cuvette et de la colonne
- S'agence aux autres produits de la collection Memoirs



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
58	Thunder Grey
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-1/4" (32 mm)
Centre(s):	4" (102 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	15-1/2" (394 mm)
Largeur du bassin:	11-5/8" (295 mm)
Profondeur du bassin:	7" (178 mm)

Matériel

- Argile réfractaire

Articles combinés inclus

- K-29999-4 Lavabo de salle de bain sur colonne/table console de 25 po
- K-2267 Colonne de lavabo de salle de bain


Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-7605-P Paire de tuyaux d'alimentation à angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt, poignée en croix et tuyau vertical recuit

K-23725 Nettoyant pour fonte





Installation

- Colonne de lavabo

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

