

Components™ | K-23467-SCLED

Applique à une ampoule à DEL Lacemaker

Fonctionnalités

- Un complément parfait pour notre gamme de produits Components.
- Elle convient à tous les espaces de vie, ce qui vous permet de créer une esthétique de design cohérente, partout dans votre maison.
- Les DEL intégrées à intensité variable émettent une belle lumière ambiante à la température de couleur parfaite.
- Cette pièce est conçue pour être remplie d'eau distillée ou d'eau osmosée (OI) pour refléter la lumière dans toute la pièce
- Les appliques peuvent être positionnées vers le haut ou vers le bas, en fonction de la disposition de la pièce
- Convient aux endroits humides, conformément à la norme UL 1598.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-----------------------|
| SNL | Polished Nickel |
| BNL | Brushed Nickel |
| CPL | Polished Chrome |
| BLL | Matte Black |
| 2GL | Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

California Energy Commission (CEC)

UL 1598

CSA C22.2 No. 250.0

CA Title 24 JA8

cETL Listed

ETL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de lumières:	1
Type d'éclairage:	DEL intégrée
Nombre d'abat-jour:	1
Durée de vie:	50000 Hours
Type de suspension:	Non suspendu

Matériel

- Conçu avec des matériaux de qualité, complété par un processus de fini minutieux
 - Finitions robustes conçues pour durer et se coordonner aux finitions des robinets de KOHLER.
-

Service électrique requis

Un circuit requis.

Luminaires: 120 V, 0.977 A, 60 Hz



Caractéristiques des composants électriques

LED: 60 Hz, 10 W, 450 Lumens

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

