

Parallel® | K-23484-4K

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 3,8 l/min (1 gal/min)

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Hauteur du bec de 5 1/4 po (133 mm)
- Débit maximum de 3,8 l/min (1 gal/min) à 4,14 bars (60 lb/po²)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Drain escamotable métallique avec tige de levage et raccord de 1-1/4 po
- S'agence bien avec d'autres produits de la collection Parallel



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI/CAN 372
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5" (127 mm)

Débit

Débit du robinet: 1 gpm (3.8 l/min)

Matériel


- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- Installation à trois trous pour distances de 8 à 16 po centre à centre.
- Conduites d'alimentation flexibles et raccords à connexion rapide simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

