

Parallel® | K-23488-4

Robinet de baignoire à montage en surface avec douchette

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Débit maximum du robinet de baignoire de 30,3 l/min (8 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²)
- Débit maximum de la douchette, 1,75 gal/min (6,6 l/min), à 45 lb/po² (3,1 bar).
- S'agence bien avec d'autres produits de la collection Parallel



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 8-3/16" (208 mm)

Débit

Débit du robinet: 8 gpm (30.3 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet
K-21897 Porte-papier hygiénique double
K-23529 Crochet à peignoir
K-23524 Porte-serviette de 18 po
K-23525 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
K-23526 Bras porte-serviette
K-23527 Porte-papier hygiénique vertical
K-23528 Porte-papier hygiénique pivotant

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

