



Parallel® | K-23510

Bec de baignoire au mur

Fonctionnalités

- Bec avec inverseur et raccord emboîtable
- Diamètre de trou max. de 29 mm (1 1/8 po)
- S'agence bien avec d'autres produits de la collection Parallel



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 02:16 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

ASME A112.18.1/CSA B125.1

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6-1/4" (159 mm)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-21897 Porte-papier hygiénique double

K-23524 Porte-serviette de 18 po

K-23525 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-23526 Bras porte-serviette

K-23527 Porte-papier hygiénique vertical


K-23528 Porte-papier hygiénique pivotant

K-23529 Crochet à peignoir

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

