

Archer® | K-2358-8

Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire, 24 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette Classic rectangulaire
- Drain de trop-plein
- S'agence à la colonne K-2357 afin de créer le lavabo sur colonne Archer K-2359-8
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	16-1/4" (413 mm)
Largeur du bassin:	11-15/16" (303 mm)
Profondeur du bassin:	6-1/4" (159 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-2357 Colonne seulement

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.

This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Installation

- Colonne de lavabo
-

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

