

Archer® | K-2359-4

Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire, 24 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet traditionnel de 4 po (102 mm).
- Cuvette Classic rectangulaire
- Drain de trop-plein
- La combinaison se compose de la cuvette et de la colonne
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
58	Thunder Grey
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-1/4" (32 mm)
Centre(s):	4" (102 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	16-1/4" (413 mm)
Largeur du bassin:	11-15/16" (303 mm)
Profondeur du bassin:	6-1/4" (159 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Articles combinés inclus

- K-2358-4 Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire, 24 po
- K-2357 Colonne seulement

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-7605-P Paire de tuyaux d'alimentation à angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt, poignée en croix et tuyau vertical recuit

K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte





Installation

- Colonne de lavabo

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

