

Cimarron® | K-2362-8

Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire, 22 3/4 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Drain de trop-plein
- La combinaison se compose de la cuvette et de la colonne
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cimarron



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	21" (533 mm)
Largeur du bassin:	12-3/4" (324 mm)
Profondeur du bassin:	6-1/16" (154 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée
-

Articles combinés inclus

- K-2363-8 Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire, 22 3/4 po
 - K-2364 Colonne de lavabo
-

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Colonne de lavabo

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

