

Briolette™ | K-2373

Lavabo de salle de bain en surface rond, 17 1/2 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Une cuvette ample avec des facettes réfléchissant la lumière
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- S'installe sur un comptoir de taille standard et fonctionne avec une gamme de styles de robinets
- Facilite l'installation du robinet et des accessoires.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■	B11	Ice
■	TG8	Translucent Stone
■	TG7	Translucent Sandalwood
■	TG6	Translucent Sapphire
■	TG3	Translucent Doe
■	TG2	Translucent Dew
■	TG1	Translucent Dusk



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

CSA B45.11/IAPMO Z401

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	15-7/8" (403 mm)
Largeur du bassin:	15-7/8" (403 mm)
Profondeur du bassin:	4" (102 mm)

Matériel

- Verre

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-7107 Drain a grille de lavabo decoratif sans trop-plein
- ou
- K-7108 Drain a grille de lavabo decoratif sans trop-plein
- ou
- K-7129 Drain a grille pour lavabo de salle de bain sans trop-plein

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

