

Tone® | K-23766

Robinet d'évier de cuisine rétractable sans contact avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- Activation/désactivation sans contact en agitant la main ou un objet comme une casserole
- La technologie Response® utilise un détecteur de mouvement de pointe pour permettre une activation fiable sans contact
- Fonctionnement par courant alternatif, aucune pile à remplacer.
- La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de passer du flux aéré à la pulvérisation Sweep® en passant par la technologie Boost.
- La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton. Utilisez la technologie Boost avec jet pour un remplissage plus rapide ou la pulvérisation Sweep® pour un nettoyage plus puissant.
- La technologie ProMotion® permet à la tête de pulvérisation rétractable de pivoter pour une utilisation plus confortable.
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Le système de fixation sécuritaire DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
VS	Vibrant Stainless
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
BMB	Matte Black with Brushed Moderne Brass



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 7-3/4" (198 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique

Produits et accessoires recommandés

K-77687 Cartouche de filtre de rechange unique
K-77688 Paquet de 2 cartouches de filtre de rechange
K-77685 Système de filtration d'eau à cartouche unique
K-77686 Système de filtration d'eau à cartouche double
1012715 Plomberie brute profonde
K-24461 Rosace de robinet de cuisine à trois trous

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120 V, .15 A, 60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Longueur du cordon d'alimentation: 60" (1524 mm)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Nécessite une prise sans interrupteur en sous-surface.
- Installation à un trou (rosace à trois trous vendue séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

