

Sunstruck® | K-24002-W1

Baignoire autoportante, 60 x 34 po, avec surface chauffante Bask® et voile cannelé

Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- Conception autoportante pour un centre d'attraction percutant dans votre salle de bains
- Profondeur de 406 mm (16 po) pour une expérience d'immersion complète
- Soutien lombaire intégral
- Surface inférieure texturée
- Le rebord large sur un côté est idéal pour un robinet ou une douchette à montage en surface
- Voile cannelé



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	39-5/8" x 23-5/8" (1006 mm x 599 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	49-9/16" x 25-1/2" (1259 mm x 648 mm)
Profondeur de l'eau:	16" (406 mm)
Capacité en eau:	60 gal (227.1 L)
Charge minimale au sol:	49.8 lbs/ft²
Poids:	170 lbs (77.1 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-T37393 Quincaillerie de drain de baignoire rotatif, traditionnelle
K-T37395 Robinetterie de drain de baignoire
K-T37396 Quincaillerie de drain de baignoire à bouton-poussoir, traditionnelle
K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Surface chauffante: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 50/60 Hz, 65 W



Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-37386)

□ Recommended Faucet Location



Recommended Faucet Hole Location



Installation

- Drain central
- Autoportantes
- Les drains PureFlo™ ne sont pas recommandés pour l'installation de robinets à montage en surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

