

Stargaze® | K-24018-GH

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée autoportante 60 x 34 po, avec voile droit

Fonctionnalités

- Les 118 à 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles qui soutiennent le corps et l'enveloppent au cœur d'un massage relaxant
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- Conception autoportante pour un centre d'attraction percutant dans votre salle de bains
- Profondeur de 406 mm (16 po) pour une expérience d'immersion complète
- Soutien lombaire intégral à chaque extrémité
- Surface inférieure texturée
- Le rebord large sur un côté est idéal pour un robinet ou une douchette à montage en surface
- Voile droit
- L'élément chauffant BubbleMassage™ 600 W intégré réchauffe l'air humidifié avant que celui-ci n'entre dans la baignoire
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	40-5/16" x 22-1/2" (1024 mm x 572 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	49-3/8" x 25-7/8" (1254 mm x 657 mm)
Profondeur de l'eau:	16-1/16" (408 mm)
Capacité en eau:	60 gal (227.1 L)
Charge minimale au sol:	54 lbs/ft²
Poids:	160 lbs (72.6 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po

Technologie

- La minuterie avec arrêt automatique installée sur la soufflante permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience Heated BubbleMassage™ pendant 60 minutes avant extinction
- Interface utilisateur : clavier électronique de contrôle

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Soufflante:	120 V, 15 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Soufflante:	120 V, 10 A
Élément chauffant:	120 V, 5 A, 60 Hz



Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-37386)

Recommended Faucet Location



Recommended Faucet Hole Location



Installation

- Drain central
- Les drains PureFlo™ ne sont pas recommandés pour l'installation de robinets à montage en surface.
- Installation d'un moteur de soufflante à distance requis (trousse de déplacement compris)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Cette baignoire est conçue pour une installation autoportante uniquement.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

