

Parallel® | K-24805-G

Pomme de douche à fonction unique, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- Pomme de douche à fonction unique avec 48 buses et tête de pulvérisation de 127 mm (5 po) de diamètre
- Pulvérisation optimisée pour une performance maximale
- Débit maximum de 6,6 l/min (1,75 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²)
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- S'agence bien avec d'autres produits de la collection Parallel



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 1.75 gpm (6.6 l/min)
pomme de douche:

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-7397 Bras de douche et bride, 7 1/2 po de long


Technologie

- La technologie d'injection d'air Katalyst® injecte de l'air dans l'eau, créant ainsi de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Raccord NPT de 1/2 po - 14
- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

