

Purist® | K-24982

Robinet d'évier de cuisine semi-professionnel avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- Robinet de cuisine de style professionnel avec tuyau enduit facile à nettoyer et ressort amovible.
- Pulvérisateur à trois fonctions unique avec jet Sweep®, technologie Boost et jet aéré
- La poignée pivote de 90 ° vers l'avant pour éviter le contact avec le dossier.
- Le jet Sweep® crée une lame d'eau puissante et large pour un nettoyage supérieur
- La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton
- Le système de fixation magnétique DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
VS	Vibrant Stainless
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Poignée

Dégagement de la poignée: 5" (127 mm)

Bec

Portée du bec: 10" (254 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)


Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement





Installation

- À un trou
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

