

Kingston™ | K-25077-RA

Toilette allongée deux pièces de 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- Idéal pour les installations commerciales.
- Design deux pièces
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Levier de déclenchement en Polished Chrome à droite en métal durable.
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Joint en silicone facile à nettoyer.
- Protection hygiénique entre la cuvette et le réservoir pour faciliter le nettoyage.
- Boulons encapsulés pour empêcher la rouille et la corrosion.
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- La cartouche Class Five® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Articles combinés inclus

- K-25076 Cuvette de toilette allongée
- K-25100-RA Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas

K-7637 Tuyau d'alimentation en angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt et tuyau vertical recuit

K-4636-RL Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	10-5/8" x 6-15/16" (269 mm x 176 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-5/8" (143 mm)





Installation

- Installation rapide à trois boulons
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

