



Kingston™ | K-25086

Cuvette de toilette allongée

Fonctionnalités

- Idéal pour les installations commerciales.
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Se combine à un réservoir K-25100, K-25100-RA, K-25100-T ou K-25100-TR pour créer des toilettes deux pièces K-25087, K-25087-RA, K-25087-T ou K-25087-TR Kingston™ complètes.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 01:13 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

EPA WaterSense®

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	10-13/16" x 7-1/4" (274 mm x 183 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-5/8" (143 mm)

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.

This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Installation

- Installation rapide à trois boulons
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Siège vendu séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

