

Kingston™ | K-25097-SS

Toilette à devant arrondi deux pièces, 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- Idéal pour les installations commerciales.
- Fini antimicrobien inhibant la croissance de moisissure, de taches ou de bactéries causant des odeurs sur la surface de l'appareil. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, les virus ou d'autres organismes causant des maladies. Toujours nettoyer et laver ce produit en profondeur avant et après chaque utilisation
- Design deux pièces
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Levier de déclenchement en Polished Chrome à gauche en métal durable.
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Joint en silicone facile à nettoyer.
- Protection hygiénique entre la cuvette et le réservoir pour faciliter le nettoyage.
- Boulons encapsulés pour empêcher la rouille et la corrosion.
- Combinaison composée de la cuvette et du réservoir de toilette
- La cartouche Class Five® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas

K-7637 Tuyau d'alimentation en angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt et tuyau vertical recuit

K-4636-RL Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	À devant arrondi
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	10-3/8" x 7-1/16" (264 mm x 179 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-5/8" (143 mm)

Articles combinés inclus

- K-25096-SS Cuvette de toilette à devant arrondi
- K-25100 Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse





Installation

- Installation rapide à trois boulons
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

