



Components™ | K-25162

Barre d'appui de 42 po

Fonctionnalités

- Barre de 42 po (1067 mm).
- Offre une capacité de charge d'au moins 300 lb.
- Se coordonne aux autres produits de la collection Components



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 02:19 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ADA
ICC/ANSI A117.1

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-78372 Porte-serviette de 18 po

K-78377 Bras porte-serviette


K-78378 Crochet à peignoir

K-78382 Porte-papier hygiénique pivotant

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Quincaillerie et gabarit d'installation inclus

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installer ce produit conformément aux instructions d'installation. **AVERTISSEMENT** : Risque de blessures. Les plaques murales de la barre d'appui doivent être fixées à un renfort entre les montants du mur. Cela garantit que le poids de l'utilisateur est adéquatement supporté.

