

Bachata® | K-2608-MU

Lavabo de salle de bain ovale encastré ou en sous-surface au fini lustre, 20 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Cuvette ovale
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Convient aux ouvertures de comptoir standard de 14 x 17 po (356 x 432 mm).



Durabilité



CONTIENT 85% CUIVRE
CONTIENT 15% ALUMINUM

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ NA Mirror



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.3/CSA B45.4

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage:	1-5/8" (41 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	17-1/8" (435 mm)
Largeur du bassin:	13-15/16" (354 mm)
Profondeur du bassin:	5-3/8" (136 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 20

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po


Produits et accessoires requis

- K-33151 Drain à cliquet sans trop-plein

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'installateur doit fournir les ancrages en fonction du matériau et de l'épaisseur du comptoir.

